

ME MAX 45 PLATE YE - Pannello di copertura



1236752

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura, larghezza: 41,8 mm, altezza: 73,6 mm, profondità: 1 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

Codice articolo	1236752
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4063151348274
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,747 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,61 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

ME MAX 45 PLATE YE - Pannello di copertura



1236752

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>

Dati tecnici

Note

Note generali	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 45..
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	41,8 mm
Altezza	73,6 mm
Profondità	1 mm

Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	giallo (RAL 1018)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserimento
-------------------	-------------

ME MAX 45 PLATE YE - Pannello di copertura



1236752

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME MAX 45 PLATE YE - Pannello di copertura



1236752

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 PLATE YE - Pannello di copertura



1236752

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1236752>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com