

CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare



1314533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti fissi della serie CK4.0 ED..., due stazioni di stampaggio contrassegnate, bloccaggio forzato sbloccabile, inserimento laterale, con posizionatore

I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Il localizzatore girevole assicura l'esatto posizionamento dei contatti nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1314533
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4063151571146
Peso per pezzo (confezione inclusa)	738,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	738,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare



1314533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare torniti di 6,0 mm²...10,0 mm² della serie CK4.0 ED...
---------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Stazioni di stampaggio siglate
	Incluso ausilio di posizionamento

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	6 mm²
AWG max	10

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	10 mm²
AWG max	8

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	6 mm² ... 10 mm²
Sezione AWG	10 ... 8

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Acciaio

CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare



1314533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare



1314533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare



1314533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314533>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com