BS-MAGAZINE TB - Caricatore

1328475

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1328475

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Caricatore di alimentazione per componenti con piedino di bloccaggio della guida DIN.

Dati commerciali

Codice articolo	1328475
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH2XX2
Codice prodotto	BH2XX2
GTIN	4063151622015
Peso per pezzo (confezione inclusa)	214 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	138 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	49 mm
Altezza	77 mm
Lunghezza	555 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS, PC, POM, 1.4310

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	20,00 °C 60,00 %
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 80 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 80 %

Montaggio

Nota per il montaggio	Angolo di installazione: 0° ... 10°, peso massimo consentito: 2,5 kg

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21102022
ECLASS-15.0	21102022

ETIM

ETIM 10.0	EC003616

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,569 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com