

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione



1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione B6, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,3 mm, guarnizione: no

## Dati commerciali

Codice articolo	1346524
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4063151659844
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione



1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	Coperchio di protezione per custodia base con bloccaggio longitudinale
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B6
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	47,4 mm
Altezza	26,3 mm
Lunghezza	71,5 mm
Diametro	40 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Coperchio di protezione materiale	PC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Resistenza ai raggi UV	sì

### Montaggio

Nota per il montaggio	Doppio occhiello per il montaggio su cavo / sotto la testa della vite Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida.
-----------------------	---


# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione



1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione



1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione



1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)