

AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L - Banco di lavoro



1365647

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1365647>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.

La figura mostra un esempio di articolo della linea di prodotti

I vantaggi

- Ottima ergonomia grazie al tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza e all'orientamento regolabile dei dispositivi
- Liberamente configurabile grazie alla struttura modulare
- Mobilità d'impiego grazie alle ruote con dispositivo di bloccaggio
- Elevata efficienza, grazie alla breve distanza dagli utensili
- Soluzione parzialmente automatizzata grazie all'interazione tra banco da lavoro, software e dispositivi

Dati commerciali

Codice articolo	1365647
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4063151711795
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10.450 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9.500 g
Numero tariffa doganale	94032080
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Avvertenza sulla connessione	Pin d'inserimento tipo C, F, L per Italia e altri paesi
------------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Banco di lavoro
------------------	-----------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	230 V
-------------------------	-------

Alimentazione

Max. corrente assorbita	16 A
-------------------------	------

Dimensioni

Larghezza	900 mm
Altezza	810 mm
Lunghezza	871 mm

Indicazioni materiale

Colore	alluminio brillante (RAL 9006)
--------	--------------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1365647>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21100207
ECLASS-15.0	21100207

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1365647>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com