

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Segnamorsetti



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0001>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, bianco, per morsetti con spessore: 7,5 mm, tipo di montaggio: Innesto

Dati commerciali

Codice articolo	1400052:0001
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918552626
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,53 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,48 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Segnamorsetti



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0001>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Passo	7,5 mm
Siglatura	
Siglatura	1 ... 10

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Passo	7,5 mm
Campo di testo	
Larghezza del campo di testo	6,00 mm
Altezza del campo di testo	4,00 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Segnamorsetti



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0001>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Segnamorsetti



1400052:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0001>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com