

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Tappo a vite



1424522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424522>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: M40 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1424522       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF7DZX        |
| Codice prodotto                     | AF7DZX        |
| GTIN                                | 4055626374277 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13,272 g      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,954 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Tappo a vite

1424522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424522>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tipo di prodotto         | Tappo a vite |
| Produttore               | WISKA        |
| Denominazione produttore | EVSG-ORD 40  |

### Dati di collegamento

|                     |      |
|---------------------|------|
| Coppia di serraggio | 3 Nm |
|---------------------|------|

### Dimensioni

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 13 mm  |
| Lunghezza della filettatura        | 8 mm   |
| Diametro                           | 40 mm  |
| Diametro filettatura               | 40 mm  |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M40 x 1,5  |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm   |

### Indicazioni materiale

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Materiale                    | PA   |
| Materiale guarnizione O-ring | EPDM |
| Materiale connessione a vite | PA   |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP68<br>IP66      |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Tappo a vite


1424522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424522>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1424522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424522>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Tappo a vite



1424522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424522>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)