

# A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: Pg21, colore: grigio luce RAL 7035



## Dati commerciali

Codice articolo	1424524
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4055626374291
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,76 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite

1424524


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
------------------	--------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	11 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Lunghezza senza filettatura	3 mm
Diametro	28,3 mm 33 mm
Diametro filettatura	28,3 mm
Misura angolare esagonale	Diametro
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg21

### Indicazioni materiale

Materiale	PA
Materiale guarnizione O-ring	EPDM
Materiale connessione a vite	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

# A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite


1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)