

# BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Segnamorsetti



1400201:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0011>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 11 ... 20, bianco, tipo di montaggio: Innesto

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1400201:0011  |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2122        |
| Codice prodotto                     | BG2122        |
| GTIN                                | 4017918553630 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,47 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,43 g        |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | PL            |

# BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Segnamorsetti



1400201:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0011>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
|------------------|------------------------|

### Siglatura

|           |           |
|-----------|-----------|
| Siglatura | 11 ... 20 |
|-----------|-----------|

### Montaggio

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

### Dimensioni

|           |      |
|-----------|------|
| Larghezza | 4 mm |
| Altezza   | 4 mm |

#### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4,00 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4,00 mm |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

# BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Segnamorsetti



1400201:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0011>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Segnamorsetti



1400201:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0011>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)