

A-INSP-PG29-65N-P-LG - Tappo a vite



1424525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: Pg29, colore: grigio luce RAL 7035



Dati commerciali

Codice articolo	1424525
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4055626374307
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,45 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

A-INSP-PG29-65N-P-LG - Tappo a vite

1424525


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424525>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
------------------	--------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	12 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Lunghezza senza filettatura	4 mm
Diametro	37 mm 44 mm
Diametro filettatura	37 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg29

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Materiale guarnizione O-ring	EPDM
Materiale connessione a vite	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

A-INSP-PG29-65N-P-LG - Tappo a vite


1424525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424525>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1424525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424525>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-INSP-PG29-65N-P-LG - Tappo a vite



1424525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424525>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,057 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com