

VS-ASI-FC-SEAL-HP - Guarnizione



1400374

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400374>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guarnizione terminale per cavo piatto AS-Interface, utilizzabile su entrambi i lati, grado di protezione IP67

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1400374 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF3ZAX |
| Codice prodotto | AF3ZAX |
| GTIN | 4046356495080 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,23 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,23 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

VS-ASI-FC-SEAL-HP - Guarnizione


1400374

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400374>



Dati tecnici

Dimensioni

| | |
|-----------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 22 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Apertura chiave dadi | 19 mm |
| Apertura chiave perno | 19 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------------------|-----|
| Materiale | PA |
| Materiale guarnizione | NBR |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |

VS-ASI-FC-SEAL-HP - Guarnizione


1400374

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400374>



Disegni

Disegno quotato



VS-ASI-FC-SEAL-HP - Guarnizione



1400374

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400374>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1400374

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400374>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com