

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



1401682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401682>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1401682 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE7224 |
| Codice prodotto | BE7224 |
| GTIN | 4017918020491 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 332 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 332 g |
| Numero tariffa doganale | 72166190 |
| Paese di origine | DE |

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata

1401682


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401682>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |
|------------------|-----------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 15 mm |
| Larghezza foro | 12,2 mm |
| Altezza foro | 4,2 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Distanza foro | 20 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Rivestimento | zincato, passivato a strato spesso |

Normative e prescrizioni

| | |
|-----------------|------------------|
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Verifiche | a norma EN 60715 |

Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata

| | |
|---|--------------------|
| Sezione E-Cu equivalente | 10 mm ² |
| Resistenza alla corrente di breve durata 1s | 1,2 kA |


NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401682>

Disegni

Disegno quotato



NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



1401682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401682>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



1401682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401682>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,246 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com