

OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete



1471782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra di fissaggio, set di 2 pz. completo di viti per dimensioni custodia 12" x 10", materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro



I vantaggi

- Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
- La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
- Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
- Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche

Dati commerciali

Codice articolo	1471782
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFDBZ
Codice prodotto	ACFDBZ
GTIN	4063151881320
Peso per pezzo (confezione inclusa)	164,266 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	159 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	EE

OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete



1471782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Utilizzare esclusivamente le viti fornite per il fissaggio.
Nota per il montaggio	Fissare la base di montaggio o la flangia con le viti in dotazione. Se la custodia viene montata a parete scegliere il tipo di vite corrispondente in base alle caratteristiche della parete.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Serie di custodie	OCS
Famiglia di prodotti	OCS..1210..

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	255 mm
Profondità	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale isolante	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete



1471782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

FI Cert

ID omologazione: FI/42054

OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete



1471782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete



1471782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471782>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com