HS LCA-RGB 10X3-L - Lampada di segnalazione

1474405

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1474405

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Lampada di segnalazione con cavetti, attivo, flessibile, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), dimensioni: 10 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1474405
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACGABC
Codice prodotto	ACGABC
GTIN	4063151887278
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,7 g
Numero tariffa doganale	90019000
Paese di origine	TN

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Il conduttore in fibra ottica è progettato per essere inserito in un recipiente con tolleranza H7. Premere l'indicazione luminosa verticalmente e a secco. In alternativa, è possibile incollare l'indicazione luminosa, ad esempio con LOCTITE 460.
Note generali	Per il montaggio in pareti di spessore a partire da 1,5 mm
Note generali	Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Illuminazione
Numero di poli	1
Orientamento	flessibile
Tipo di conduttore	Lampada di segnalazione con cavetti
Forma della testa	A testa semisferica
Numero di visualizzazioni	1 (1 serie x 1 colonna)

Dimensioni

Diametro	10 mm (Diametro del diaframma)
	3 mm (Diametro lente)
Diametro foro	8 mm ^{H7}
Dimensioni	94 mm (Estremità del conduttore)

Indicazioni materiale

Colore (Lente)	trasparente
Colore (Custodia)	argento
Materiale Lente	PC
Materiale Custodia	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	A pressione

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27110201
ECLASS-15.0	27110201

ETIM

ETIM 10.0	EC002750

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com