

VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 - Terminal-Outlet



1404278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404278>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Terminal-Outlet, grado di protezione: IP65/IP67, CAT6, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, colore: nero

Figura simile terminal outlet 2 x RJ45

I vantaggi

- Realizzazione robusta
- Sistema di gestione cavi integrato
- Per la connessione di 2x connettori RJ45 IP65/67
- Incluse coperture per la protezione da influssi ambientali

Dati commerciali

Codice articolo	1404278
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNNEB
Codice prodotto	ABNNEB
GTIN	4046356305372
Peso per pezzo (confezione inclusa)	761 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	708,2 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

1404278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404278>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo	Versione 6
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a perforazione di isolante
--------------	--

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale custodia	Metallo

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,5 mm ... 10 mm (Collegamento a vite)
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 - Terminal-Outlet



1404278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404278>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440390

ETIM

ETIM 9.0

EC004746

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1404278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404278>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com