

# RC-Z2410 - Pressacavi



1604481

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604481>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pressacavi, schermato: no, diametro cavi: 10 mm ... 14 mm, serie: RM



## Dati commerciali

Codice articolo	1604481
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFT
Codice prodotto	ABRAFT
GTIN	4046356249553
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,46 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1604481

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604481>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Serie	RM
Tipo di collegamento a vite	Staffa doppia IP65
Schermato	no
Connessione a vite Pg	M20 x 1,5

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	ottone nichelato
--------------------	------------------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

# RC-Z2410 - Pressacavi



1604481

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604481>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27140801

### ETIM

ETIM 9.0

EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121300

# RC-Z2410 - Pressacavi



1604481

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604481>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d9106d49-44ba-4e1a-aa4d-157640e76ca5

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)