

RC-Z2449 - Serracavi e adattatore schermato



1607024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607024>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1607024
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356278478
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,956 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

RC-Z2449 - Serracavi e adattatore schermato



1607024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607024>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Serracavi
Serie	NC
	RC
Tipo di collegamento a vite	EMC
Schermato	sì

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 9,5 mm
-----------------------------	-------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	EMC
-----------------------------	-----

RC-Z2449 - Serracavi e adattatore schermato



1607024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607024>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

RC-Z2449 - Serracavi e adattatore schermato



1607024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607024>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0e0961b4-1da1-4d24-b2cf-57cf56c87bd3

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com