

HC-D15-SP-RBK - Guarnizione profilata



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione profilata di ricambio, per custodia HC-EVO-D15.....BK



Dati commerciali

Codice articolo	1414671
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7APZ
Codice prodotto	AF7APZ
GTIN	4055626031224
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,6 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	IT

HC-D15-SP-RBK - Guarnizione profilata

1414671


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
Tipo	D15

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	30 mm
Altezza	4 mm
Lunghezza	63,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione Guarnizione profilata	NBR
---	-----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	La guarnizione di ricambio deve essere incollata usando l'adesivo Loctite-454.
	Per custodia HC-EVO-D15....BK


HC-D15-SP-RBK - Guarnizione profilata

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>



Disegni



Disegno quotato

HC-D15-SP-RBK - Guarnizione profilata



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D15-SP-RBK - Guarnizione profilata



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414671>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com