BS-MAGAZINE UNI - Caricatore

1640727

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640727

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Magazzino di alimentazione universale per componenti senza piedino di bloccaggio della guida DIN.

Dati commerciali

Codice articolo	1640727
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4067923166530
Peso per pezzo (confezione inclusa)	419 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	400 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	279 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	505 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	ABS, PC, POM, 1.4310

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	20,00 °C 60,00 %
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 80 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 80 %

Montaggio

Nota per il montaggio	Angolo di installazione: 0° ... 10° (utilizzo inclinato solo in combinazione con BS-MAGAZINE EXT SET), peso massimo consentito: 2,5 kg

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21100612
ECLASS-15.0	21100612

ETIM

ETIM 10.0	EC011819

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com