

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento



## Dati commerciali

Codice articolo	1645875
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918951122
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,1 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
------------------	--------------

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	10 Nm
---------------------	-------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	12 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Lunghezza senza filettatura	4 mm
Diametro	40 mm
Diametro filettatura	40 mm
Apertura chiave dadi	44 mm
Misura angolare esagonale	50 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite


1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite



1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite



1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1b92efaf-9c2c-470c-9d20-7bb72e647573

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)