

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419723>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP20, materiale: Zinco pressofuso, uscita cavo: angolato, dimensioni custodia: 1, colore: liscia metallica



I vantaggi

- Montaggio semplificato grazie alle viti di bloccaggio premontate
- Inserzione obliqua dei conduttori
- Custodie in plastica antimagnetiche

Dati commerciali

Codice articolo	1419723
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNCAE
Codice prodotto	ABNCAE
GTIN	4055626188027
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419723>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo	D-SUB
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	angolato

Dati di collegamento

Filettatura	4-40 UNC
-------------	----------

Dimensioni

Larghezza	31,6 mm
Altezza	15,2 mm
Profondità	52,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Zinco pressofuso
Materiale superficie custodia	nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3 mm ... 9,5 mm (senza protezione antipiega)
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-35 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
-------------------	-------------------

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB




1419723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419723>

Disegni

Disegno schema



CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419723>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Custodia mobile D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419723>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(a), 6(a)-I
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5e20e50c-3e35-4680-9c69-a4a141da75c9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com