

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Custodia per connettore circolare



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424131>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, M12-SPEEDCON, saldato

Dati commerciali

Codice articolo	1424131
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQCEI
Codice prodotto	ABQCEI
GTIN	4046356693349
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,407 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Custodia per connettore circolare



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424131>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Tipo di filettatura	M12

Indicazioni materiale

Materiale Massa di tenuta	PUR (saldato)
Materiale guarnizione	FKM
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-111

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su parete anteriore / flangia quadrata (Lunghezza lati 25 mm)
-------------------	---

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Custodia per connettore circolare



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424131>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Custodia per connettore circolare



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424131>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com