

VS-SI-SD-DE - Inserto base



1656505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656505>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presca con contatto di protezione, plastica, per Germania



Dati commerciali

Codice articolo	1656505
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7EBX
Codice prodotto	AF7EBX
GTIN	4046356029872
Peso per pezzo (confezione inclusa)	154,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	144,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	BE

VS-SI-SD-DE - Inserto base

1656505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656505>

Dati tecnici

Note

Note generali	con indicatore LED giallo
---------------	---------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presca di corrente
Codifica paesi	Germania


Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente nominale	16 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	50,7 mm
Altezza	87,5 mm
Profondità	67,9 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 60 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	per tutti i telai da incasso
-----------------------	------------------------------


VS-SI-SD-DE - Inserto base

1656505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656505>



Disegni



Inserto base

1656505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656505>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

ETIM

ETIM 10.0	EC000450
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1656505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656505>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com