

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione D50, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 19 mm, guarnizione: no, Standard



## Dati commerciali

Codice articolo	1424417
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4055626371573
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	46,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	Coperchio di protezione per custodia base con bloccaggio trasversale
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Applicazione	Standard
Tipo	D50
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	60,5 mm
Altezza	19 mm
Lunghezza	86,5 mm
Diametro	28,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Coperchio di protezione materiale	PA

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di bloccaggio	Pin

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida.
-----------------------	--

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione




1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione

1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>



## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione

1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione

1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com