

HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: Pg11, colore: argento



Dati commerciali

Codice articolo	1674493
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918135393
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,163 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,76 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
------------------	--------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	8 mm
Lunghezza della filettatura	4,5 mm
Diametro	22 mm 22 mm
Misura angolare esagonale	Diametro (non larghezza sugli spigoli)
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg11

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

HC-BS-PG11 - Tappo a vite


1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-BS-PG11 - Tappo a vite



1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1ccf41bc-8166-4d9e-ab0b-ee2db6b50634