

HC-BS-PG13 - Tappo a vite

1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: Pg13,5, colore: argento



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1674503 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DZX |
| Codice prodotto | AF7DZX |
| GTIN | 4017918135409 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,78 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,42 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

HC-BS-PG13 - Tappo a vite

1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
| Connessione a vite Pg | Pg13,5 |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza | 10 mm |
| Lunghezza della filettatura | 6 mm |
| Diametro | 24 mm 24 mm |
| Misura angolare esagonale | Diametro (non larghezza sugli spigoli) |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg13,5 |

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Materiale | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale superficie custodia | Ni |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

Cavo / linea

| | |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |

HC-BS-PG13 - Tappo a vite


1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-BS-PG13 - Tappo a vite



1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-BS-PG13 - Tappo a vite



1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

HC-BS-PG13 - Tappo a vite



1674503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674503>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2197bed4-9d9b-4eb2-9ccc-72244d661d18 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com