

# HC-B-ZG - Fascetta fermacavo



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685327>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascette fermacavi, per inserti portacontatti delle serie: B, BB, D 40, D 64, DD e HV, uscita cavo diritta

## Dati commerciali

Codice articolo	1685327
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4017918197001
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,57 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	CN

# HC-B-ZG - Fascetta fermacavo

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685327>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Vano di connessione della fascetta fermacavo	9,00 mm ... 19,00 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, zincato
-----------	------------------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 19 mm
-----------------------------	----------------

### Montaggio

Nota per il montaggio	Applicazione per l'impiego con inserti contatti senza custodia. Fissaggio sul lato opposto del raccordo PE. Vite di fissaggio M4. Per HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64. ..
-----------------------	--


# HC-B-ZG - Fascetta fermacavo

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685327>



## Disegni



Disegno quotato

# HC-B-ZG - Fascetta fermacavo



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685327>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B-ZG - Fascetta fermacavo



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685327>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)