

HC-B-ZS - Fascetta fermacavo



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685330>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascette fermacavo per inserti portcontatti della serie: B-, BB-, D 40, D 64, DD e HV, uscita cavo laterale

Dati commerciali

Codice articolo	1685330
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4017918197018
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,7 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	CN

HC-B-ZS - Fascetta fermacavo

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685330>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Vano di connessione della fascetta fermacavo	9,00 mm ... 19,00 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, zincato
-----------	------------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 19 mm
-----------------------------	----------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Applicazione per l'impiego con inserti contatti senza custodia. Fissaggio sul lato opposto del raccordo PE. Vite di fissaggio M4. Per HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64. ..
-----------------------	--

HC-B-ZS - Fascetta fermacavo



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685330>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B-ZS - Fascetta fermacavo



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685330>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-ZS - Fascetta fermacavo



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1685330>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com