

OCS CORNER SET - Fissaggio angolare



1471789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471789>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto angolare, set di 4 pz. completo di viti per tutte le dimensioni custodia, materiale PC-ABS; colore: grigio chiaro



I vantaggi

- Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
- La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
- Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
- Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche

Dati commerciali

Codice articolo	1471789
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFDBZ
Codice prodotto	ACFDBZ
GTIN	4063151880538
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,233 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,125 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	EE

OCS CORNER SET - Fissaggio angolare



1471789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471789>

Dati tecnici

Note

Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.
Nota per il montaggio	Utilizzare esclusivamente le viti fornite per il fissaggio.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto angolare
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Serie di custodie	OCS

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	51 mm
Profondità	11 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale isolante	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

OCS CORNER SET - Fissaggio angolare



1471789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471789>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471789>

FI Cert

ID omologazione: FI/42054

OCS CORNER SET - Fissaggio angolare



1471789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1471789>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811