

PROT-M12 SH - Tappo a vite



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1503302>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore schermato, box e connettori da incasso

I vantaggi

- Protezione affidabile di slot non occupati durante il trasporto e l'uso sul campo
- Schermatura sicura in ambienti elettromagneticamente inquinati
- Protetto da spruzzi d'acqua e polvere
- Semplice montaggio a mano o con cacciavite
- Buona sensazione tattile con scanalature

Dati commerciali

Codice articolo	1503302
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF3ZAX
Codice prodotto	AF3ZAX
GTIN	4017918910020
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,218 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

PROT-M12 SH - Tappo a vite



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1503302>

Dati tecnici

Note

Note generali	Utilizzo fino max. 48 V AC e 60 V DC
Note generali	Non idoneo a connettori femmina M12 con bloccaggio esterno Push-Pull

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
Tipo di filettatura	M12

Indicazioni materiale

Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato
------------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-40 °C ... 125 °C

PROT-M12 SH - Tappo a vite



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1503302>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 SH - Tappo a vite



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1503302>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com