

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, Codoli

Dati commerciali

Codice articolo	1528222
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQEQA
Codice prodotto	ABQEQA
GTIN	4046356023207
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,904 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo sensore	Universale
Numero di poli	5
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 0,003 \Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 1 T\Omega$
Tensione nominale U_N	60 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Codoli
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore

1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440116

ETIM

ETIM 9.0

EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Connettore per apparecchi posteriore



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3af43818-bc53-4a84-bbbc-4be551058295

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com