

SAC-2P-M12MS ASI TR - Spina di cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di cortocircuito, per il ponticellamento di slot inutilizzati sul box sensore PSR-SACB per finecorsa di sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1539570
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF1GVX
Codice prodotto	AF1GVX
GTIN	4046356081047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,2 g
Numero tariffa doganale	85332100
Paese di origine	DE

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spina di cortocircuito
Numero di poli	2
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	2
Tipo di codifica	A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68

SAC-2P-M12MS ASI TR - Spina di cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore
maschio/femmina)

-25 °C ... 90 °C (Maschio)

SAC-2P-M12MS ASI TR - Spina di cortocircuito

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

SAC-2P-M12MS ASI TR - Spina di cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-2P-M12MS ASI TR - Spina di cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539570>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com