


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP67, per dima di foratura rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio, con inserto portacontatti femmina RJ45, CAT5e, femmina su femmina

Dati commerciali

Codice articolo	1689488
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNDB
Codice prodotto	ABNNDB
GTIN	4017918887292
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,97 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	RJ45
Tipo	Versione 6
Piano d'inserimento	RJ45

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale della guarnizione piatta	NBR
Materiale custodia	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (inserito)
	IP20 (non connesso)
	IP67

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Disegni

Disegno quotato




Dima di foratura:

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Disegno schema



Pinning

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Telaio di montaggio



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689488>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com