

# RC-Z2221 - Serracavi e adattatore schermato



1604362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604362>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 6,2 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1604362       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABRAFU        |
| Codice prodotto                     | ABRAFU        |
| GTIN                                | 4046356248969 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,5 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,913 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

# RC-Z2221 - Serracavi e adattatore schermato



1604362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604362>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo di prodotto            | Serracavi |
| Serie                       | NC        |
|                             | RC        |
| Tipo di collegamento a vite | EMC       |
| Schermato                   | sì        |

### Cavo / linea

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 9,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo di collegamento a vite | EMC |
|-----------------------------|-----|

# RC-Z2221 - Serracavi e adattatore schermato



1604362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604362>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 1bbf045a-0e9b-402e-9709-f894a875010e |