

# RC-Z2429 - Serracavi e adattatore schermato



1604500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604500>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

Codice articolo	1604500
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356249614
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,415 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# RC-Z2429 - Serracavi e adattatore schermato



1604500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604500>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Serracavi
Serie	NC
	RC
Tipo di collegamento a vite	EMC
Schermato	sì

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,5 mm ... 5,5 mm
-----------------------------	-------------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	EMC
-----------------------------	-----

# RC-Z2429 - Serracavi e adattatore schermato



1604500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604500>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# RC-Z2429 - Serracavi e adattatore schermato



1604500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604500>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)