

# RC-Z2436 - Serracavi e adattatore schermato



1604513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604513>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1604513                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRAFU                                                      |
| Codice prodotto                     | ABRAFU                                                      |
| GTIN                                | 4046356249676                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,3 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,256 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# RC-Z2436 - Serracavi e adattatore schermato



1604513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604513>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Serie                       | NC  |
|                             | RC  |
| Tipo di collegamento a vite | EMC |
| Schermato                   | sì  |

### Cavo / linea

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 6,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo di collegamento a vite | EMC |
|-----------------------------|-----|

# RC-Z2436 - Serracavi e adattatore schermato



1604513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604513>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1604513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604513>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 26de1c4c-764c-4f96-b733-68f78aae0c11 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)