

KGG-PC 4/ 3-F - Custodia per cavi

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1837324>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-PC 4/..-F



Dati commerciali

Codice articolo	1837324
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AAHZDG
Codice prodotto	AAHZDG
GTIN	4017918111335
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,85 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

KGG-PC 4/ 3-F - Custodia per cavi



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1837324>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Gusci per connettori
Famiglia di prodotti	KGG-PC 4/..-F
Numero di poli	3
Passo	0 mm

Indicazioni materiale

Materiale isolante	ABS
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Dimensioni

Passo	-
-------	---

KGG-PC 4/ 3-F - Custodia per cavi



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1837324>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-PC 4/ 3-F - Custodia per cavi



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1837324>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com