

HC-D 4-BU-2BUS - Fascetta per schermatura



1886139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione schermata, per due conduttori schermati, incl. due contatti a crimpare femmina sciolti per conduttori PROFIBUS.

Dati commerciali

Codice articolo	1886139
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4017918818401
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-D 4-BU-2BUS - Fascetta per schermatura



1886139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>

Dati tecnici

Note

Note generali	per portacontatti HC-D40, HC-D64
---------------	----------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
	20 mm

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	argento duro placcato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

HC-D 4-BU-2BUS - Fascetta per schermatura

1886139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>

Disegni



HC-D 4-BU-2BUS - Fascetta per schermatura



1886139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-BU-2BUS - Fascetta per schermatura



1886139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886139>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---