

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, materiale: PA, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

I vantaggi

- Semplicità di installazione
- IP65/67
- Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP

Dati commerciali

Codice articolo	1652732
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNAZ
Codice prodotto	ABNNAZ
GTIN	4017918952877
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,92 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,265 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo	RJ45
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
-------------------------------------	-----------

Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	19,9 mm
Lunghezza	45 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico A RAL 7042
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale O-ring	FPM

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com