

# ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Tappo cieco, per la chiusura dell'area Lock and Release, larghezza: 11,7 mm, altezza: 16,1 mm, profondità: 10,6 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
- Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi
- Tappi ciechi per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi

## Dati commerciali

Codice articolo	2202635
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4055626218748
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

# ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo cieco
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO 18,8
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	11,7 mm
Altezza	16,1 mm
Profondità	10,6 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Tappo cieco)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Tappo cieco	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)