

UCS CP 5018 - Angolari antiurto

2203348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203348>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per la protezione degli angoli della custodia UCS, materiale: TPE-U, colore: blu turchese simile a RAL 5018, alloggiato nei fori delle viti della custodia



I vantaggi

- Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
- Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
- Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando

Dati commerciali

Codice articolo	2203348
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFCAZ
Codice prodotto	ACFCAZ
GTIN	4055626462554
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,17 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

UCS CP 5018 - Angolari antiurto

2203348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203348>



Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	17,3 mm
Altezza	17,3 mm
Profondità	11,7 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde turchese (RAL 5018)
Materiale	TPE-U
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale isolante	TPE-U

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

UCS CP 5018 - Angolari antiurto

2203348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203348>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS CP 5018 - Angolari antiurto

2203348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203348>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,081 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com