

ME MAX TBUS BS BU - Tappo cieco

2203933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203933>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per vano di apertura TBUS, larghezza: 5,8 mm, altezza: 30 mm, profondità: 6,6 mm, colore: blu (simili RAL 5015)



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2203933
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHAAZ
Codice prodotto	ACHAAZ
GTIN	4055626459431
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,58 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

ME MAX TBUS BS BU - Tappo cieco



2203933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203933>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo cieco
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ME-MAX
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	5,8 mm
Altezza	30 mm
Profondità	6,6 mm

Indicazioni materiale

Colore (Tappo cieco)	blu (RAL 5015)
Materiale Tappo cieco	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------

ME MAX TBUS BS BU - Tappo cieco

2203933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203933>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203933>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME MAX TBUS BS BU - Tappo cieco

2203933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203933>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------