

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore NPT, IP68, fino a 5 bar, incl. guarnizione O-Ring, M40 su 1 1/4"



Dati commerciali

Codice articolo	1687587
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918822736
Peso per pezzo (confezione inclusa)	92,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	89,96 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore

1687587


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore NPT
------------------	----------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	26 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Lunghezza senza filettatura	18 mm
Diametro	40 mm
Diametro filettatura	40 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40
Tipo di filettatura lato guarnizione	NPT da 1 1/4"

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore


1687587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

HC-NPT-1 1/4-M40 - Adattatore



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1687587>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	bf344b1d-45f0-4580-801f-c0255356a71c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com