

VS-08-T-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688696>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile RJ45, IP67, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm ... 6,5 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1688696
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNAZ
Codice prodotto	ABNNAZ
GTIN	4017918863616
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,495 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

VS-08-T-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688696>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo di custodia	Custodia mobile in plastica
Tipo	RJ45
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	45 mm
Lunghezza	19,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale O-ring	FPM
Materiale connessione a vite	PA 6.6

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 6,5 mm
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688696>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1688696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688696>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	c0672212-affb-4816-aae1-f19d9555eb7d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com