

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Connettore RJ45



1689475

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689475>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, uscita cavo: diritto, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	1689475
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNAB
Codice prodotto	ABNNAB
GTIN	4017918887308
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,365 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1689475

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689475>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato cavo)
Tipo di custodia	Custodia mobile in plastica
Tipo	RJ45
Numero di poli	8
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	19,9 mm
Lunghezza	55 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Connettore RJ45



1689475

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689475>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440114
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1689475

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689475>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	4f267fa5-7b77-452d-b934-b8309cfa4cfe

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com