

SD FLASH 2GB APPLIC B - Memoria programmi e configurazione

2402855

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402855>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, ad innesto, 2 GByte, con chiave di licenza e programma utente per applicazioni superiori. È inclusa una licenza APPLIC A. I blocchi funzionali soggetti a licenza sono riportati nella documentazione.

I vantaggi

- Codice di licenza per applicazioni superiori
- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e di configurazione, a innesto, con codice di licenza per applicazioni superiori.

Dati commerciali

Codice articolo	2402855
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4055626163222
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,5 g
Numero tariffa doganale	85235190
Paese di origine	DE

SD FLASH 2GB APPLIC B - Memoria programmi e configurazione



2402855

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402855>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Codice di licenza per applicazioni
Posizione di installazione	verticale
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Capacità di memoria	2 GByte

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,165 W
--	---------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 50 mA

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Posizione di installazione	verticale
----------------------------	-----------

SD FLASH 2GB APPLIC B - Memoria programmi e configurazione



2402855

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402855>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB APPLIC B - Memoria programmi e configurazione



2402855

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402855>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com