

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione B24, con bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1690765
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4017918890650
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,93 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione



1690765


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B24
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	55 mm
Altezza	31,2 mm
Lunghezza	150 mm
Diametro	3,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Coperchio di protezione materiale	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP50
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione




1690765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690765>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com