

EBPL 3-3,81 - Ponticello a pettine

1733505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733505>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine per spine con connessione a vite con passo da 3,81 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1733505
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AAHZFB
Codice prodotto	AAHZFB
GTIN	4046356165990
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,337 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,33 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

1733505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733505>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Famiglia di prodotti	EBP
Linea di prodotti	COMBICON Connectors Special
Numero di poli	3
Passo	3,81 mm
Numero collegamenti	3
Numero di file	1
Numero dei potenziali	3

Dimensioni

Passo	3,81 mm
Larghezza [w]	10,82 mm
Altezza [h]	10,9 mm
Lunghezza [l]	1,8 mm
Altezza di installazione	4,3 mm
Lunghezza codoli a saldare [P]	6,6 mm

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu

Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	grigio (7042)
Materiale isolante	PA
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12	850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2	125 °C

Connettori

Connessione 1

Materiale isolante	PA
CTI secondo IEC 60112	600

EBPL 3-3,81 - Ponticello a pettine



1733505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733505>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)

30 % ... 70 %

EBPL 3-3,81 - Ponticello a pettine



1733505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733505>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBPL 3-3,81 - Ponticello a pettine



1733505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733505>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com