

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Licenza di upgrade per l'espansione da WebVisit 6 Basic a WebVisit 6 Pro



Descrizione del prodotto

Oltre alle funzioni base, la versione Pro del WebVisit contiene le seguenti macro:

- gestione livello utente
- strumento indicatore
- salti URL
- alarming
- trending
- GIF animate

I vantaggi

- Tool di engineering per la realizzazione di visualizzazioni web per tutti i controllori con web server integrato
- Le pagine di visualizzazione possono essere visualizzate in qualunque browser standard
- Conoscenze di programmazione non necessarie per la realizzazione delle pagine di visualizzazione
- Libreria macro con funzioni quali liste di allarmi, trend, una gestione utente, salti URL, ecc.

Dati commerciali

Codice articolo	2700950
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRDABA
Codice prodotto	DRDABA
GTIN	4046356661249
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	24,999 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software di visualizzazione
------------------	-----------------------------

Caratteristiche del sistema

Sistema di controllo	(Sistema target) Embedded Controller
Tipo di software	On Premises
Applicazione del software	Editor web

Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza per utente singolo
	Software gratuito
	Licenza di upgrade
Nota sul tipo di licenza	Upgrade da WebVisit BASIC a WebVisit PRO

Funzionalità

Funzionalità di base	L'interfaccia utente è funzionale e offre già nella versione base molti elementi grafici e funzioni.
	Le variabili necessarie per la visualizzazione vengono importate direttamente da PC WORX.
Funzione integrata	Trending
	Allarmi
Linguaggi di programmazione supportati	HTML5
Sistema di controllo	(Sistema target) Embedded Controller
Hardware	Controllore - Phoenix Contact
Numero di punti I/O	128000

Requisiti di sistema

Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse
Sistema operativo	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), a partire da Build 1511
	Windows®11, a partire da Build 22000.675
Memoria hard disk	min. 2 GByte
Browser supportati	Internet Explorer a partire dalla versione 7
	Internet Explorer dalla versione 8
	Internet Explorer a partire dalla versione 10
	Mozilla Firefox a partire dalla versione 44 (consigliato)
	Google Chrome a partire dalla versione 48 (consigliato)
	Opera a partire dalla versione 11.64
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese
Risoluzione monitor	1024 x 768 pixel (XGA)

Proprietà Visualizzazione

Allarmi	sì
Trending	sì

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700950>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700950>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com