

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Licenza di upgrade per l'espansione da WebVisit 6 Basic a WebVisit 6 Pro



## Descrizione del prodotto

Oltre alle funzioni base, la versione Pro del WebVisit contiene le seguenti macro:

- gestione livello utente
- strumento indicatore
- salti URL
- alarming
- trending
- GIF animate

## I vantaggi

- Tool di engineering per la realizzazione di visualizzazioni web per tutti i controllori con web server integrato
- Le pagine di visualizzazione possono essere visualizzate in qualunque browser standard
- Conoscenze di programmazione non necessarie per la realizzazione delle pagine di visualizzazione
- Libreria macro con funzioni quali liste di allarmi, trend, una gestione utente, salti URL, ecc.

## Dati commerciali

Codice articolo	2700950
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRDABA
Codice prodotto	DRDABA
GTIN	4046356661249
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	24,999 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software di visualizzazione
------------------	-----------------------------

### Caratteristiche del sistema

Sistema di controllo	(Sistema target) Embedded Controller
Tipo di software	On Premises
Applicazione del software	Editor web

### Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza per utente singolo
	Software gratuito
	Licenza di upgrade
Nota sul tipo di licenza	Upgrade da WebVisit BASIC a WebVisit PRO

### Funzionalità

Funzionalità di base	L'interfaccia utente è funzionale e offre già nella versione base molti elementi grafici e funzioni.
	Le variabili necessarie per la visualizzazione vengono importate direttamente da PC WORX.
Funzione integrata	Trending
	Allarmi
Linguaggi di programmazione supportati	HTML5
Sistema di controllo	(Sistema target) Embedded Controller
Hardware	Controllore - Phoenix Contact
Numero di punti I/O	128000

### Requisiti di sistema

Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse
Sistema operativo	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), a partire da Build 1511
	Windows®11, a partire da Build 22000.675
Memoria hard disk	min. 2 GByte
Browser supportati	Internet Explorer a partire dalla versione 7
	Internet Explorer dalla versione 8
	Internet Explorer a partire dalla versione 10
	Mozilla Firefox a partire dalla versione 44 (consigliato)
	Google Chrome a partire dalla versione 48 (consigliato)
	Opera a partire dalla versione 11.64
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese
Risoluzione monitor	1024 x 768 pixel (XGA)

### Proprietà Visualizzazione

Allarmi	sì
Trending	sì

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700950>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

### ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700950>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)